



## [HAWO HM 880 DC-V FOLIENSCHWEIZGERÄT](#) [DURCHLAUFSIEGELGERÄT HM 880 DC-V](#)

SKU: DE082025



---

Categories: [Laborequipment](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Hawo HM 880 DC-V Folienschweißgerät** ist ein hochwertiges Durchlaufsiegelgerät, das speziell für die sichere und effiziente Versiegelung von medizinischen Sterilisationsverpackungen entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren und anderen medizinischen Einrichtungen, in denen eine zuverlässige Sterilgutversorgung gewährleistet sein muss.

#### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Durchlaufsiegelverfahren:** Das HM 880 DC-V ermöglicht ein kontinuierliches Versiegeln von Standard-Sterilisationsfolien und -beuteln, was eine schnelle und gleichmäßige Versiegelungsqualität garantiert.
- **Präzise Temperatureinstellung:** Die integrierte Temperaturregelung sorgt für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Folientypen und -stärken, um eine sichere und dichte Versiegelung zu gewährleisten.
- **Robuste Bauweise:** Das Gerät ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und für den dauerhaften Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente und ein übersichtliches Bedienfeld ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Handhabung, auch für Anwender ohne umfangreiche technische Vorkenntnisse.
- **Hohe Prozesssicherheit:** Durch die konstante Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellung wird eine gleichbleibend hohe Versiegelungsqualität und somit die Sterilgut-Sicherheit unterstützt.

#### Anwendungsbereiche:

Das Hawo HM 880 DC-V ist optimal geeignet für das Versiegeln von Sterilisationsbeuteln und -folien vor der Dampfsterilisation (Autoklav), Ethylenoxid-Sterilisation (EO) oder anderen Sterilisationsverfahren. Es unterstützt die Einhaltung von Hygienestandards und ermöglicht eine sichere Verpackung von Instrumenten und Materialien.

#### Technische Daten (Auszug):



- Versiegelungsbreite: ca. 10 mm
- Temperaturbereich: stufenlos regelbar
- Durchlaufgeschwindigkeit: variabel einstellbar
- Netzanschluss: 230 V
- Abmessungen: kompakt und platzsparend

Mit dem **Hawo HM 880 DC-V Durchlaufsiegelgerät** erhalten Sie ein professionelles und zuverlässiges Gerät, das hohe Anforderungen an die Sterilgutverpackung erfüllt und somit einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit und Prozessoptimierung in Ihrer Einrichtung leistet.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

