



## WASSERMANN CEMAT 3 SANDSTRAHLER

**SKU: X032015**

**712,81 €**

3 Kammer Sandstrahler von Wassermann Typ cemat 3  
Technische Daten: 220V; 50Hz; 3-6bar; Luftverbrauch 80  
1/min.

Abmessung (ü.a.) 345 mm breite;500mm tiefe; 390mm hoch;  
Gewicht Cemat-3: 22kg

Es kann frei gewählt werden, in welchen Behälter welches  
Strahlmittel gegeben wird.

Es muss jedoch sichergestellt sein, dass die Düsengröße zur  
Korngröße des Strahlmittels austauschbar.

Bitte achten Sie darauf, dass nur gut gesiebter Strahlsand zum  
Einsatz kommt.

**Zustand. Gebraucht**

**Artike-Standort. Hamburg**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#)**



## PRODUKTBESCHREIBUNG

3 Kammer Sandstrahler von Wassermann Typ cemat 3

Technische Daten: 220V; 50Hz; 3-6bar; Luftverbrauch 80 l/min.

Abmessung (ü.a.) 345 mm breite;500mm tiefe; 390mm hoch;

Gewicht Cemat-3: 22kg

Es kann frei gewählt werden, in welchen Behälter welches Strahlmittel gegeben wird.

Es muss jedoch sichergestellt sein, dass die Düsengröße zur Korngröße des Strahlmittels austauschbar.

Bitte achten Sie darauf, dass nur gut gesiebter Strahlsand zum Einsatz kommt.

Zustand. Gebraucht

Artike-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

